

MISTURADOR CENTRÍFUGO PLANETÁRIO SK-300SII

Modelo de entrada de alta função com funções aprimoradas!

Duas funções foram adicionadas: o "Modo Médio", que pode minimizar o calor da mistura, e o "Modo Onda", permitindo uma mistura e dispersão mais suaves e aprimoradas.

Configuração de modo de acordo com a aplicação SK-300SII, o novo modo Médio foi adicionado ao "modo de mistura / modo de degaseificação" existente.

A operação fácil permanece a mesma, oferece uma ampla gama de aplicações e uma seleção de modos adequados ao material.



Equipado com uma função de navegação de balança. A balança pode ser ajustada facilmente para as funções de detecção de desbalanceamento e navegação de balança.

Compatível com recipientes de 300 ml x 1 copo máx. 310g.

1 copo & movimentos translacionais e rotacionais simultâneos



Apesar do seu tamanho compacto, este modelo pode ser usado para processar recipientes de 300 ml com um peso máximo de 310 g (peso bruto).

Projetado com uma gama completa de funções de segurança

Esta unidade foi projetada com considerações de segurança como trava da tampa superior, trava de operação durante o tempo em que a tampa estiver aberta e um mecanismo de prevenção de mau funcionamento. Além disso, a detecção de erro de desbalanceamento e uma gama completa de funções para aviso e notificação de problemas no motor ou manutenção definem o alarme com tranquilidade.

MECANISMOS EXCLUSIVOS PARA O SK-300SII

■ Modo Médio

Devido à menor taxa de rotação, a mistura mantém o calor sustentado, podendo ser utilizados materiais sensíveis ao calor.

■ Modo De Onda

As velocidades de translação e rotação compõem e abaixam (rápido e lentamente) como o movimento das ondas, depois aprimoram a mistura e dispersão mais eficientes.

Tamanho do copo:	300ml × 1 copo Máximo 310g (Peso Bruto)
Nº de translação:	Modo misturador: 200-2000rpm
	Modo Médio: 200-2000rpm
	Modo de desgaseificação: 400-2200rpm
Nº de rotações:	Modo de mistura segue a 40% das translações
	Modo Médio segue a 20% das translações
	Modo de desgaseificação segue a 3% das translações
Tempo de configuração:	Máximo 30 minutos (total de 9 passos)
Operação contínua (Passo a passo):	operação com 10 padrões de ação diferentes (configuração de condição) possíveis.
Canal de memória:	0-9 canais
Tensão da fonte de alimentação:	Monofásica AC200V-240V 50 / 60Hz
Consumo de energia:	Cerca de 1.380W
Medições externas:	W340x D315xH370 (mm)
Peso:	Aprox. 24kg

- O modo Médio / Modo Onda são exclusivos para o SK-300SII.
- No caso de modo de onda, a velocidade de rotação varia para cima e para baixo com base na velocidade de configuração; por esse motivo, a velocidade de rotação segue para cima e para baixo, como as ondas.
- O modo de onda tem limitação de velocidade rotativa (revolução: 1.000-1.790rpm / rotação: cerca de 400-716rpm)